



GKEV12WA01

Kapsling 12-moduler till kanaler med urfräsning, plint och Wago Winsta-anlutn.

Tekniska egenskaper

Anslutning

Antal tillgängliga faser 3

Spänning

Märkspänning 230-400 V

Installation, montering

Lämplig för utomhusinstallation Nej

Montering Kanal med C-profil för bottenmontage

Elektrisk ström

Märkström 25 A

Utrustning

Antal skenor 0

Antal rader 1

Antal grupper 0

Med lås Nej

Har neutralanslutningsblock Ja

Kapacitet

Antal moduler 12

Antal halva moduls anslutningar per skena 24

Funktioner

Har skyddshuvudbrytare Nej

Med kabelgenomföringar Nej

Leveransens omfattning

Antal jordfelsbrytare i kapsling 0

Dimensioner

Höjd 130 mm

Bredd 448 mm

Djup 51 mm

Infällnadshöjd 130 mm

Skydd, dörr

Antal dörrar 1

Dimensioner

Infällnadsbredd 448 mm

Skydd, dörr

Antal lås 1

Dimensioner

Inbyggnadsdjup 51 mm

Skydd, dörr

Dörr/lock transparent Ja

Dörrtyp skåp Enkeldörr

Anslutning

Antal ledningsinföringar 0

Typ av montering Inga verktyg krävs

Material

Material Polyamider (PA)

RAL-kod 7035

Färg Ljusgrå

Urustning

Har jordanslutningsblock	Ja
Har monteringsplatta	Nej

Material

Resistent mot ultraviolettt ljus	Nej
----------------------------------	-----

Säkerhet

Skyddsklass	Isolationsklass II endast med tillbehör
Slagtålighet IK	IK07
Kapslingsklass (IP)	IP2XC
Glödtråds test	650 °C
Skyddsklass med dörr	IP2XC

Hållbarhet

Halogenfri	Ja
REACH-SVHC fri	Ja
RoHS-överensstämmelse	Ja

Illustrationer | teckningar

