



GBKEV080121LAN

Modularblende GKEV12, OT80, Transparentabdeckung, Schloß, Beschriftung, alu

Technische Eigenschaften

Abmessungen

Breite	460 mm
Länge	0 mm
Oberteil Breite	80 mm
Durchmesser der Öffnung	0 mm
Höhe der Öffnung	47 mm
Breite der Öffnung	220 mm
Eckradius der Öffnung	0 mm
Anzahl Einheiten	12

Konfiguration

Geräteart (Geräteblende für Geräteeinbaukanal)	Automaten-Einbaueinheit, 9-fach
Schnittkaschierend	Ja

Zubehör

Mit Beschriftungsfeld	Nein
-----------------------	------

Werkstoff

Werkstoff	Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Oberfläche	Lackiert
Farbe	Aluminium
RAL Nummer	9006

Sicherheit

Stoßfestigkeit IK	IK07
-------------------	------

Ausstattung

Mit Schutzfolie	Nein
-----------------	------

Nachhaltigkeit

REACH-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja

Abbildungen | Zeichnungen

