



GKEV12SET2X

**Kleinverteiler für BR-Kanal bestückt mit CDA625D + 6xNBN116, Winsta, C-Profil**

**Technische Eigenschaften**

**Installation, Montage**

Montage auf Geräteeinbaukanal C-Profil

**Architektur**

Polanzahl 5

**Funktionen**

Absicherung Hauptschalter als Einspeisegerät Nein

**Installation, Montage**

Geeignet für Aussenbereich Nein

**Funktionen**

Überspannungsschutz Nein

**Konfiguration**

Anzahl der Störlichtbogen-Schutzeinrichtungen AFDD 0

**Kapazität**

Anzahl Module 12

**Spannung**

Nennspannung 230-400 V

**Elektrischer Strom**

Nennstrom 25 A

**Abmessungen**

Tiefe 51 mm

Höhe 130 mm

Breite 448 mm

**Abdeckung, Tür**

Verriegelbar Ja

Mit transparentem Deckel/Tür Ja

**Werkstoff**

RAL Nummer 7035

Farbe Lichtgrau

Werkstoff Polyamid (PA)

**Anschluss**

Anzahl der Leitungs-/Rohreinführungen 0

Abgriffe je Phase 3

**Lieferumfang**

Anzahl der FI-Schalter Typ A 0

Anzahl der FI-Schalter im Verteiler 0

**Ausstattung**

Anzahl der Gruppen 6

Anzahl der Lichtgruppen 0

Anzahl Reihen 1

Mit Energiezähler Nein

Anzahl der Schienen 0

Erweiterung möglich Nein

Mit Klingeltransformator Nein

Mit Steckdose Nein

**Sicherheit**

Stoßfestigkeit IK	IK07
IP-Klasse (Ingress Protection)	IP2XC
Schutzklasse	Schutzklasse II nur mit Zubehör
Anzahl der Fehlerstrom-Schutzschalter 300 mA	0

**Kompatibilität**

Herdanschlussgruppe geeignet als Starkstromgruppe	Nein
---	------

**Nachhaltigkeit**

RoHS-konform	Ja
--------------	----

**Abbildungen | Zeichnungen**

