




SPE040

Steckmodul L-N Uc 275V In 20kA I_{max} 40kA U_p 1,35kV

Technische Eigenschaften

Spannung

Bemessungsbetriebsspannung U _e	240 - 415 V
---	-------------

Ausstattung

Mit Fernmeldekontakt	Nein
----------------------	------

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-40 - 85 °C
--------------------	-------------

Normen

Anforderungsklasse IEC 61643	T2
------------------------------	----

Frequenz

Frequenz	50 - 60 Hz
----------	------------

Abmessungen

Höhe	54,2 mm
------	---------

Breite	17,5 mm
--------	---------

Tiefe	61,5 mm
-------	---------

Nachhaltigkeit

Halogenfrei	Ja
-------------	----

REACH-SVHC frei	Ja
-----------------	----

RoHS-konform	Ja
--------------	----