



SPE040

Steckmodul L-N Uc 275V In 20kA I_{max} 40kA U_p 1,35kV

Technische Eigenschaften

Spannung

Bemessungsbetriebsspannung U_e 240 - 415 V

Ausstattung

Mit Fernmeldekontakt Nein

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur -40 - 85 °C

Normen

Anforderungskategorie IEC61643 T2

Frequenz

Frequenz 50 - 60 Hz

Abmessungen

Höhe 54.2 mm

Breite 17.5 mm

Tiefe 61.5 mm

Nachhaltigkeit

Halogenfrei Ja

REACH-konform Ja

RoHS-konform Ja