



SPE040

**Cartouche L-N Uc 275V In 20kA I<sub>max</sub> 40kA U<sub>p</sub> 1,35kV**

**Caractéristiques techniques**

**Tension**

Tension assignée d'emploi U<sub>e</sub> 240 - 415 V

**Equipement**

Avec contact de signalisation à distance Non

**Conditions d'utilisation**

Température de service -40 - 85 °C

**Normes**

Classe d'exigence IEC61643 T2

**Fréquence**

Fréquence 50 - 60 Hz

**Dimensions**

Hauteur 54.2 mm

Largeur 17.5 mm

Profondeur 61.5 mm

**Durabilité**

Sans halogène Oui

Conformité REACH Oui

Conforme à la directive RoHS Oui