



SPE040

**SPD Moduł T2 MOV 1P sieć TN/TT In=20kA I<sub>max</sub>=40kA U<sub>p</sub>≤1,35kV L-N**

**Właściwości techniczne**

**Napięcie**

Napięcie znamionowe łączeniowe U<sub>e</sub> (AC) 240 - 415 V

**Sprzęt**

Ze stykiem do zdalnej sygnalizacji Nie

**Warunki użytkowania**

Zakres temperatur pracy -40 - 85 °C

**Normy**

Klasa wymagań IEC 61643 T2

**Częstotliwość**

Częstotliwość 50 - 60 Hz

**Wymiary**

Wysokość 54,2 mm

Szerokość 17,5 mm

Głębokość 61,5 mm

**Zrównoważony rozwój**

Bezhalogenowe Tak

Zgodny z REACH – bez SVHC Tak

Zgodność z RoHS Tak