



SPE040

**ΦΥΣΙΓΓΙ ΑΠΑΓΩΓΟΥ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ T2 40kA ΦΑΣΗΣ ΓΙΑ SPE140x/240x/440x**

**Τεχνικά χαρακτηριστικά**

**Τάση**

Όνομαστική τάση λειτουργίας  $U_n$  240 - 415 V

**Εξοπλισμός**

Με επαφή απομακρυσμένης ένδειξης Όχι

**Συνθήκες χρήσης**

Θερμοκρασία λειτουργίας -40 - 85 °C

**Standards**

Κατηγορία απαιτήσεων IEC 61643 T2

**Συχνότητα**

Συχνότητα 50 - 60 Hz

**Διαστάσεις**

Ύψος 54,2 mm

Πλάτος 17,5 mm

Βάθος 61,5 mm

**Βιωσιμότητα**

Ελεύθερο αλογόνου (halogen free) Ναι

Σύμφωνο με REACH - Χωρίς SVHC Ναι

Συμμόρφωση RoHS Ναι