



SPE040N

Steckmodul N-PE Uc 255V In 20kA Imax 40kA Up 1,5kV

Technische Eigenschaften

Spannung

Bemessungsbetriebsspannung Ue	240 - 415 V
-------------------------------	-------------

Ausstattung

Mit Fernmeldekontakt	Nein
----------------------	------

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-40 - 85 °C
--------------------	-------------

Normen

Anforderungsklasse IEC 61643	T2
------------------------------	----

Frequenz

Frequenz	50 - 60 Hz
----------	------------

Abmessungen

Höhe	54,2 mm
Breite	17,5 mm
Tiefe	61,5 mm

Nachhaltigkeit

Halogenfrei	Ja
REACH-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja