



SPE040N

Cartouche N-PE Uc 255V In 20kA I_{max} 40kA Up 1,5kV

Caractéristiques techniques

Tension

Tension assignée d'emploi U _e	240 - 415 V
--	-------------

Equipement

Avec contact de signalisation à distance	Non
--	-----

Conditions d'utilisation

Température de service	-40 - 85 °C
------------------------	-------------

Normes

Classe d'exigence IEC61643	T2
----------------------------	----

Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Dimensions

Hauteur	54.2 mm
Largeur	17.5 mm
Profondeur	61.5 mm

Durabilité

Sans halogène	Oui
Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui