



SPE040N

**Cartucho N-PE I<sub>max</sub> 40kA**

**Características técnicas**

**Tensión**

Tensión asignada de empleo en alterna 240 - 415 V

**Equipo**

Con contacto de señalización a distancia No

**Condiciones de uso**

Temperatura de funcionamiento -40 - 85 °C

**Normas**

Clase de requisitos IEC 61643 T2

**Frecuencia**

Frecuencia 50 - 60 Hz

**Dimensiones**

Altura 54,2 mm

Anchura 17,5 mm

Profundidad 61,5 mm

**Sostenibilidad**

Sin halógenos Sí

Conforme REACH Sí

Conforme RoHS Sí