



SPE040N

ΦΥΣΙΓΓΙ ΑΠΑΓΩΓΟΥ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ T2 40kA ΟΥΔΕΤΕΡΟΥ ΓΙΑ SPE140x/240x/440x/215x/415x

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Τάση

Όνομαστική τάση λειτουργίας U_n 240 - 415 V

Εξοπλισμός

Με επαφή απομακρυσμένης ένδειξης Όχι

Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας -40 - 85 °C

Standards

Κατηγορία απαιτήσεων IEC 61643 T2

Συχνότητα

Συχνότητα 50 - 60 Hz

Διαστάσεις

Ύψος 54,2 mm

Πλάτος 17,5 mm

Βάθος 61,5 mm

Βιωσιμότητα

Ελεύθερο αλογόνου (halogen free) Ναι

Σύμφωνο με REACH - Χωρίς SVHC Ναι

Συμμόρφωση RoHS Ναι