



SPE040R



Fernmeldekontakt für T2 Überspannungsableiter

Technische Eigenschaften

Spannung

| | |
|-------------------------------|-----------|
| Bemessungsbetriebsspannung Ue | 5 - 250 V |
|-------------------------------|-----------|

Ausstattung

| | |
|----------------------|----|
| Mit Fernmeldekontakt | Ja |
|----------------------|----|

Einsatzbedingungen

| | |
|--------------------|-------------|
| Betriebstemperatur | -40 - 85 °C |
|--------------------|-------------|

Normen

| | |
|------------------------------|----|
| Anforderungsklasse IEC 61643 | T2 |
|------------------------------|----|

Frequenz

| | |
|----------|------------|
| Frequenz | 50 - 60 Hz |
|----------|------------|

Abmessungen

| | |
|--------|---------|
| Höhe | 34,9 mm |
| Breite | 71,2 mm |
| Tiefe | 16,9 mm |

Nachhaltigkeit

| | |
|-----------------|----|
| Halogenfrei | Ja |
| REACH-SVHC frei | Ja |
| RoHS-konform | Ja |