



SPE040R



## SPD moduł styku kontrolnego dla SPD 4P SPE T2

### Właściwości techniczne

#### Napięcie

Napięcie znamionowe łączeniowe U<sub>e</sub> (AC) 5 - 250 V

#### Sprzęt

Ze stykiem do zdalnej sygnalizacji Tak

#### Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy -40 - 85 °C

#### Normy

Klasa wymagań IEC 61643 T2

#### Częstotliwość

Częstotliwość 50 - 60 Hz

#### Wymiary

Wysokość 34,9 mm

Szerokość 71,2 mm

Głębokość 16,9 mm

#### Zrównoważony rozwój

Bezhalogenowe Tak

Zgodny z REACH – bez SVHC Tak

Zgodność z RoHS Tak