



SPE010R



SPD moduł styku kontrolnego dla SPD 1P SPE T2

Właściwości techniczne

Napięcie

Napięcie znamionowe łączeniowe U_e (AC) 5 - 250 V

Sprzęt

Ze stykiem do zdalnej sygnalizacji Tak

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy -40 - 85 °C

Normy

Klasa wymagań IEC 61643 T2

Częstotliwość

Częstotliwość 50 - 60 Hz

Wymiary

Wysokość 34,9 mm

Szerokość 17,6 mm

Głębokość 16,9 mm

Zrównoważony rozwój

Bezhalogenowe Tak

Zgodny z REACH – bez SVHC Tak

Zgodność z RoHS Tak