



SPE013

SPD Moduł T2 MOV 1P sieć IT In=20kA I_{max}=40kA U_p≤2,1kV

Właściwości techniczne

Napięcie

Napięcie znamionowe łączeniowe U_e (AC) 400 - 400 V

Sprzęt

Ze stykiem do zdalnej sygnalizacji Nie

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy -40 - 85 °C

Normy

Klasa wymagań IEC 61643 T2

Częstotliwość

Częstotliwość 50 - 60 Hz

Wymiary

Wysokość 54,2 mm

Szerokość 17,5 mm

Głębokość 61,5 mm

Zrównoważony rozwój

Bezhalogenowe Tak

Zgodny z REACH – bez SVHC Tak

Zgodność z RoHS Tak