



SPE015

Cartucho L-N I max 15kA

Características técnicas

Tensión

Tensión asignada de empleo en alterna 240 - 415 V

Equipo

Con contacto de señalización a distancia No

Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento -40 - 85 °C

Normas

Clase de requisitos IEC 61643 T2

Frecuencia

Frecuencia 50 - 60 Hz

Dimensiones

Altura 54,2 mm

Anchura 17,5 mm

Profundidad 61,5 mm

Sostenibilidad

Sin halógenos Sí

Conforme REACH Sí

Conforme RoHS Sí