



SPE030R



**SPD moduł styku kontrolnego dla SPD 3P SPE T2**

**Właściwości techniczne**

**Napięcie**

Napięcie znamionowe łączeniowe U<sub>e</sub> (AC) 5 - 250 V

**Sprzęt**

Ze stykiem do zdalnej sygnalizacji Tak

**Warunki użytkowania**

Zakres temperatur pracy -40 - 85 °C

**Normy**

Klasa wymagań IEC 61643 T2

**Częstotliwość**

Częstotliwość 50 - 60 Hz

**Wymiary**

Wysokość 16,9 mm

Szerokość 53,4 mm

Głębokość 34,9 mm

**Zrównoważony rozwój**

Bezhalogenowe Tak

Zgodny z REACH – bez SVHC Tak

Zgodność z RoHS Tak