



L73M20A

Lasttrennschalter mit Sicherungen D02 20A 3polig Hutschiene mit Ring-Passeinsatz

Technische Eigenschaften

Sicherung

Sicherungsgröße D02

Architektur

Polanzahl 3

Elektrischer Strom

Nennstrom 20 A

Nennstrom für Sicherungseinsätze 20 A

Installation, Montage

Montage auf DIN Schiene

Abmessungen

Höhe 85 mm

Breite 80 mm

Tiefe 79 mm

Anschluss

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter 1.5 - 35 mm²

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur -25 - 40 °C

Frequenz

Frequenz 50 - 50 Hz

Leistung

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom 4,8 W

Anschluss

Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter 1.5 - 35 mm²

Leistung

Verlustleistung der Sicherungseinsatz im Gerät installiert 3,00 W

Texte

Schutz Berührungsschutz finger und handrückensicher

Elektrischer Strom

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom I_{cc} 50 kA

Spannung

Isolationsspannung U_i 800 V

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection) IP20C

Werkstoff

Werkstoff Kunststoff

Nachhaltigkeit

Halogenfrei Ja

REACH-SVHC frei Ja

RoHS-konform Ja