



Tehničke karakteristike

Dimenzije

Visina	70 mm
Širina	70 mm
Dužina	740 mm
Unutrašnji presjek	0 - 2120 mm ²
Promjer	70 mm

Oprema

Broj particija	1
Broj odjeljaka	1 - 2

Materijali

Materijal	Polipropilen (PP)
Obrada	Neobrađeno
Boja	Crna siva
RAL kod	7021

Sigurnost

Ingress Protection (IP) klasa	IP00
Otpornost na udarce IK	IK07

Povezivost

Vrsta montaže	Snapp-on montaža
---------------	------------------

Održivost

Usklađeno sa RoHS	Da
-------------------	----