



RK19005

**Rundkette starr/flexibel 2 Kammern aus PP d=70mm ausgezogene L=1m tiefschwarz**

**Technische Eigenschaften**

**Abmessungen**

|                             |                          |
|-----------------------------|--------------------------|
| Höhe                        | 70 mm                    |
| Breite                      | 70 mm                    |
| Länge                       | 960 mm                   |
| Länge (anpassbar)           | 0-0 mm                   |
| Lichter innerer Querschnitt | 0 - 2120 mm <sup>2</sup> |
| Durchmesser                 | 70 mm                    |

**Ausstattung**

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Anzahl der Trennwände | 1     |
| Kammeranzahl          | 1 - 2 |

**Werkstoff**

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| Werkstoff            | Polypropylen (PP) |
| Oberfläche           | Unbehandelt       |
| Elektrisch leitfähig | Nein              |
| Farbe                | Tiefschwarz       |
| RAL Nummer           | 9005              |

**Sicherheit**

|                                |      |
|--------------------------------|------|
| IP-Klasse (Ingress Protection) | IP00 |
| Stoßfestigkeit IK              | IK07 |

**Installation, Montage**

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| Geeignet für Bodeninstallation | Ja |
|--------------------------------|----|

**Einsatzbedingungen**

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Betriebstemperatur | -05-60 °C |
|--------------------|-----------|

**Kompatibilität**

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| Nutzbarer Leitungstyp | 3G1.5<br>3G2.5 |
| Mit Zugentlastung     | Nein           |

**Konnektivität**

|            |                    |
|------------|--------------------|
| Montageart | Schnappbefestigung |
|------------|--------------------|

**Kapazität**

|   |    |
|---|----|
| Max. Anzahl der Kabel (Ø11mm, 50% gefüllt, ohne Geräte) | 14 |
|---|----|

**Nachhaltigkeit**

|                 |    |
|-----------------|----|
| Halogenfrei     | Ja |
| REACH-SVHC frei | Ja |
| RoHS-konform    | Ja |

Abbildungen | Zeichnungen

