



RK19005

Gaine ronde flexible 800mm antharcite

Caractéristiques techniques

Dimensions

| | |
|----------------------------|--------------------------|
| Hauteur | 70 mm |
| Largeur | 70 mm |
| Longueur | 960 mm |
| Section intérieure / utile | 0 - 2120 mm ² |
| Diamètre | 70 mm |

Equipement

| | |
|-------------------------|-------|
| Nombre de cloisons | 1 |
| Nombre de compartiments | 1 - 2 |

Matières

| | |
|------------|--------------------|
| Matière | Polypropylène (PP) |
| Traitement | Non traité |
| Couleur | Noir intense |
| Code RAL | 9005 |

Sécurité

| | |
|-------------------------|------|
| Indice de protection IP | IP00 |
| Résistance aux chocs IK | IK07 |

Connectivité

| | |
|-----------------|-------------------|
| Type de montage | Montage à clipser |
|-----------------|-------------------|

Durabilité

| | |
|------------------------------|-----|
| Sans halogène | Oui |
| Conformité REACH | Oui |
| Conforme à la directive RoHS | Oui |

Illustrations | dessins

