



RK19005

**Gaine ronde flexible 800mm anthracite**

**Caractéristiques techniques**

**Dimensions**

Hauteur	70 mm
Largeur	70 mm
Longueur	960 mm
Longueur (réglable)	0-0 mm
Section intérieure / utile	0 - 2120 mm <sup>2</sup>
Diamètre	70 mm

**Equipement**

Nombre de cloisons	1
Nombre de compartiments	1 - 2

**Matières**

Matière	Polypropylène (PP)
Traitement	Non traité
Conducteur d'électricité	No
Couleur	Noir intense
Code RAL	9005

**Sécurité**

Indice de protection IP	IP00
Résistance aux chocs IK	IK07

**Installation, montage**

Montage au sol	Oui
----------------	-----

**Conditions d'utilisation**

Température de service	-05-60 °C
------------------------	-----------

**Compatibilité**

Type de câble utilisable	3G1.5 3G2.5
Avec serre-câble	No

**Connectivité**

Type de montage	Montage à clipser
-----------------	-------------------

**Capacité**

Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, sans dispositifs)	14
---	----

**Durabilité**

Sans halogène	Oui
Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui

Illustrations | dessins

