




RK19005

Technische karakteristieken

Afmetingen

Hoogte	70 mm
Breedte	70 mm
Lengte	960 mm
Binnendoorsnede	0 - 2120 mm ²
Diameter	70 mm

Uitrusting

Aantal scheidingswanden	1
Aantal compartimenten	1 - 2

Materiaal

Materiaal	Polypropyleen (PP)
Oppervlaktebehandeling	Onbehandeld
Kleur	Diepzwart
RAL-kleur	9005

Veiligheid

Beschermingsgraad IP	IP00
Slagvastheid IK	IK07

Connectiviteit

Aansluitwijze	Opklikbare montage
---------------	--------------------

Duurzaamheid

Halogeenvrij	Ja
REACH conform	Ja
RoHS conform	Ja

Afbeeldingen | tekeningen

