



RK19005

### Technische karakteristieken

#### Afmetingen

Hoogte	70 mm
Breedte	70 mm
Lengte	960 mm
Lengte (verstelbaar)	0-0 mm
Binnendoorsnede	0 - 2120 mm <sup>2</sup>
Diameter	70 mm

#### Uitrusting

Aantal scheidingswanden	1
Aantal compartimenten	1 - 2

#### Materiaal

Materiaal	Polypropyleen (PP)
Oppervlaktebehandeling	Onbehandeld
Elektrisch geleidend	Nee
Kleur	Diepzwart
RAL-kleur	9005

#### Veiligheid

Beschermingsgraad IP	IP00
Slagvastheid IK	IK07

#### Installatie, montage

Geschikt voor vloermontage	Ja
----------------------------	----

#### Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-05-60 °C
---------------------	-----------

#### Compatibiliteit

Toepasbaar kabeltype	3G1.5 3G2.5
Met trekcontlasting	Nee

#### Connectiviteit

Aansluitwijze	Opklikbare montage
---------------	--------------------

#### Capaciteit

Max. aantal kabels (Ø 11 mm, 50% gevuld, zonder apparaten)	14
--	----

#### Duurzaamheid

Halogeenvrij	Ja
REACH conform	Ja
RoHS conform	Ja

Afbeeldingen | tekeningen

