



RK19005

Gaine ronde flexible 800mm anthracite

Caractéristiques techniques

Dimensions

Hauteur	70 mm
Largeur	70 mm
Longueur	960 mm
Longueur (réglable)	0-0 mm
Section intérieure	0 - 2120 mm ²
Diamètre	70 mm

Equipement

Nombre de cloisons	1
Nombre de compartiments	1 - 2

Matière

Matière	Polypropylène (PP)
Traitement de surface	Non traité
Conducteur d'électricité	Non
Couleur	Noir intense
Code RAL	9005

Sécurité

Indice de protection IP	IP00
Résistance aux chocs IK	IK07

Installation, montage

Montage au sol	Oui
----------------	-----

Conditions d'utilisation

Température de service	-05-60 °C
------------------------	-----------

Compatibilité

Type de câble utilisable	3G1.5 3G2.5
Avec serre-câble	Non

Connectivité

Type de montage	Fixation par encliquetage
-----------------	---------------------------

Capacité

Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, sans dispositifs)	14
---	----

Durabilité

Sans halogène	Oui
Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui

Illustrations | dessins

