



RK19005

Características técnicas

Dimensiones

Altura	70 mm
Anchura	70 mm
Longitud	960 mm
Sección transversal interior	0 - 2120 mm ²
Diámetro	70 mm

Equipo

Número de particiones	1
Número de compartimentos	1 - 2

Materiales

Material	Polipropileno
Tratamiento	Sin tratamiento
Colour	Negro oscuro
Código RAL	9005

Seguridad

Índice de protección IP	IP00
Resistencia al impacto IK	IK07

Conectividad

Tipo de montaje	Montaje encajable a presión
-----------------	-----------------------------

Sostenibilidad

Sin halógenos	Sí
REACH - libre de SVHC	Sí
Conforme con RoHS	Sí

Ilustraciones e imágenes

