



RK19005

**Características técnicas**

**Dimensiones**

Altura	70 mm
Anchura	70 mm
Longitud	960 mm
Longitud (ajustable)	0-0 mm
Sección transversal interior	0 - 2120 mm <sup>2</sup>
Diámetro	70 mm

**Equipo**

Número de particiones	1
Número de compartimentos	1 - 2

**Materiales**

Material	Polipropileno
Tratamiento	Sin tratamiento
Conductor de la electricidad	No
Colour	Negro oscuro
Código RAL	9005

**Seguridad**

Clase de protección de entrada (IP)	IP00
Resistencia al impacto IK	IK07

**Instalación, montaje**

Adecuado para montaje en suelo	Sí
--------------------------------	----

**Condiciones de uso**

Temperatura de funcionamiento	-05-60 °C
-------------------------------	-----------

**Compatibilidad**

Tipo de cable utilizable	3G1.5 3G2.5
Con descarga de tensión	No

**Conectividad**

Tipo de montaje	Montaje a presión
-----------------	-------------------

**Capacidad**

N.º máximo de cables (Ø11mm, 50 % de ocupación, sin dispositivos)	14
---	----

**Sostenibilidad**

Sin halógenos	Sí
Conforme REACH	Sí
Conforme RoHS	Sí

Ilustraciones e imágenes

