



RK19005

Technické vlastnosti

Rozměry

Výška	70 mm
Šířka	70 mm
Délka	960 mm
Délka (nastavitelná)	0-0 mm
Vnitřní průřez vodiče	0 - 2120 mm ²
Průměr	70 mm

Vybavení

Počet přepáček	1
Počet oddílů	1 - 2

Materiál

Materiál	Polypropylen (PP)
Povrch	Neošetřený
Elektricky vodivé	Ne
Barva	Černá - jet black
Kód RAL	9005

Bezpečnost

Stupeň krytí IP	IP00
Mechanická odolnost IK	IK07

Instalace, montáž

Vhodné pro montáž na podlahu	Ano
------------------------------	-----

Podmínky použití

Provozní teplota	-05-60 °C
------------------	-----------

Přenos

Vhodné pro typ kabelu	3G1.5 3G2.5
S tahovým odlehčením	Ne

Konektivita

Druh montáže	Přípevnění pomocí zacvakávacího mechanismu
--------------	--

Kapacita

Max. počet kabelů (Ø 11 mm, 50% naplnění, bez zařízení)	14
---	----

Udržitelnost

Neobsahuje halogeny	Ano
Bez REACh-SVHC	Ano
V souladu se směrnicí RoHS	Ano

Ilustrace a výkresy

