



G71117035

**Rundkette starr/flexibel mit Fußteil/Halter d=70mm ausgezogene L=0,8m lichtgrau**

**Technische Eigenschaften**

**Abmessungen**

Höhe	70 mm
Breite	70 mm
Länge	740 mm
Länge (anpassbar)	0-0 mm
Lichter innerer Querschnitt	0 - 2120 mm <sup>2</sup>
Durchmesser	70 mm

**Ausstattung**

Anzahl der Trennwände	1
Kammeranzahl	1 - 2

**Werkstoff**

Werkstoff	Polypropylen (PP)
Oberfläche	Unbehandelt
Elektrisch leitfähig	Nein
Farbe	Lichtgrau
RAL Nummer	7035

**Sicherheit**

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP00
Stoßfestigkeit IK	IK07

**Installation, Montage**

Geeignet für Bodeninstallation	Ja
--------------------------------	----

**Einsatzbedingungen**

Betriebstemperatur	-05-60 °C
--------------------	-----------

**Kompatibilität**

Nutzbarer Leitungstyp	3G1.5 3G2.5
Mit Zugentlastung	Nein

**Konnektivität**

Montageart	Schnappbefestigung
------------	--------------------

**Kapazität**

Max. Anzahl der Kabel (Ø11mm, 50% gefüllt, ohne Geräte)	14
---------------------------------------------------------	----

**Nachhaltigkeit**

Halogenfrei	Ja
RoHS-konform	Ja

Abbildungen | Zeichnungen

