



G71117035

desklane, jonction sol/bureau, 800 mm, gris clair

#### Caractéristiques techniques

##### Dimensions

Hauteur	70 mm
Largeur	70 mm
Longueur	740 mm
Longueur (réglable)	0-0 mm
Section intérieure / utile	0 - 2120 mm <sup>2</sup>
Diamètre	70 mm

##### Équipement

Nombre de cloisons	1
Nombre de compartiments	1 - 2

##### Matières

Matière	Polypropylène (PP)
Traitement	Non traité
Conducteur d'électricité	No
Couleur	Gris clair
Code RAL	7035

##### Sécurité

Indice de protection IP	IP00
Résistance aux chocs IK	IK07

##### Installation, montage

Montage au sol	Oui
----------------	-----

##### Conditions d'utilisation

Température de service	-05-60 °C
------------------------	-----------

##### Compatibilité

Type de câble utilisable	3G1.5 3G2.5
Avec serre-câble	No

##### Connectivité

Type de montage	Montage à clipser
-----------------	-------------------

##### Capacité

Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, sans dispositifs)	14
---	----

##### Durabilité

Sans halogène	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui

Illustrations | dessins

