



G71117035

Kit suelo/escritorio guia redonda, L800mm, gris

Características técnicas

Dimensiones

Altura	70 mm
Anchura	70 mm
Longitud	740 mm
Longitud (ajustable)	0-0 mm
Sección transversal interior	0 - 2120 mm ²
Diámetro	70 mm

Equipo

Número de particiones	1
Número de compartimentos	1 - 2

Materiales

Material	Polipropileno
Tratamiento	Sin tratamiento
Conductor de la electricidad	No
Colour	Gris claro
Código RAL	7035

Seguridad

Clase de protección de entrada (IP)	IP00
Resistencia al impacto IK	IK07

Instalación, montaje

Adecuado para montaje en suelo	Sí
--------------------------------	----

Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento	-05-60 °C
-------------------------------	-----------

Compatibilidad

Tipo de cable utilizable	3G1.5 3G2.5
Con descarga de tensión	No

Conectividad

Tipo de montaje	Montaje a presión
-----------------	-------------------

Capacidad

N.º máximo de cables (Ø11mm, 50 % de ocupación, sin dispositivos)	14
---	----

Sostenibilidad

Sin halógenos	Sí
Conforme RoHS	Sí

Ilustraciones e imágenes

