




G71117035

Rundkette starr/flexibel mit Fußteil/Halter d=70mm ausgezogene L=0,8m lichtgrau

Technische Eigenschaften

Abmessungen

Höhe	70 mm
Breite	70 mm
Länge	740 mm
Länge (anpassbar)	0-0 mm
Lichter innerer Querschnitt	0 - 2120 mm ²
Durchmesser	70 mm

Ausstattung

Anzahl der Trennwände	1
Kammeranzahl	1 - 2

Werkstoff

Werkstoff	Polypropylen (PP)
Oberfläche	Unbehandelt
Elektrisch leitfähig	Nein
Farbe	Lichtgrau
RAL Nummer	7035

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP00
Stoßfestigkeit IK	IK07

Installation, Montage

Geeignet für Bodeninstallation	Ja
--------------------------------	----

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-05-60 °C
--------------------	-----------

Kompatibilität

Nutzbarer Leitungstyp	3G1.5 3G2.5
Mit Zugentlastung	Nein

Konnektivität

Montageart	Schnappbefestigung
------------	--------------------

Kapazität

Max. Anzahl der Kabel (Ø11mm, 50% gefüllt, ohne Geräte)	14
---	----

Nachhaltigkeit

Halogenfrei	Ja
RoHS-konform	Ja

Abbildungen | Zeichnungen

