



G71117035

Okrugli lanac, set, za stol, 800 mm, siva

Tehničke karakteristike

Dimenzije

Visina	70 mm
Širina	70 mm
Dužina	740 mm
Duljina (podesiva)	0-0 mm
Unutrašnji presjek	0 - 2120 mm ²
Promjer	70 mm

Oprema

Broj particija	1
Broj odjeljaka	1 - 2

Materijali

Materijal	Polipropilen (PP)
Obrada	Neobrađeno
Električki vodljivi	Ne
Boja	Svijetlo siva
RAL kod	7035

Sigurnost

Ingress Protection (IP) klasa	IP00
Otpornost na udarce IK	IK07

Instalacija, montaža

Prikladno za montažu na pod	Da
-----------------------------	----

Uvjeti korištenja

Radna temperatura	-05-60 °C
-------------------	-----------

Kompatibilnost

Korisna vrsta kabela	3G1.5 3G2.5
Sa vučnim rasterećenjem	Ne

Povezivost

Vrsta montaže	Montaža na kopčanje
---------------	---------------------

Kapacitet

Maks. broj kablova (Ø11mm, 50% ispunjeno, bez uređaja)	14
--	----

Održivost

Bez halogena	Da
Usklađeno sa RoHS	Da

Ilustracije / crteži

