




G71117035

Technické vlastnosti

Rozměry

Výška	70 mm
Šířka	70 mm
Délka	740 mm
Délka (nastavitelná)	0-0 mm
Vnitřní průřez vodiče	0 - 2120 mm ²
Průměr	70 mm

Vybavení

Počet přepážek	1
Počet oddílů	1 - 2

Materiál

Materiál	Polypropylen (PP)
Povrch	Neošetřený
Elektricky vodivé	Ne
Barva	Světle šedá
Kód RAL	7035

Bezpečnost

Stupeň krytí IP	IP00
Mechanická odolnost IK	IK07

Instalace, montáž

Vhodné pro montáž na podlahu	Ano
------------------------------	-----

Podmínky použití

Provozní teplota	-05-60 °C
------------------	-----------

Přenos

Vhodné pro typ kabelu	3G1.5 3G2.5
S tahovým odlehčením	Ne

Konektivita

Druh montáže	Přípevnění pomocí zacvakávacího mechanismu
--------------	--

Kapacita

Max. počet kabelů (Ø 11 mm, 50% naplnění, bez zařízení)	14
---	----

Udržitelnost

Neobsahuje halogeny	Ano
V souladu se směrnicí RoHS	Ano

Ilustrace a výkresy

