




G71117035

Technické vlastnosti

Rozměry

Výška	70 mm
Šířka	70 mm
Délka	740 mm
Vnitřní průřez vodiče	0 - 2120 mm ²
Průměr	70 mm

Vybavení

Počet přepážek	1
Počet oddílů	1 - 2

Materiál

Materiál	Polypropylen (PP)
Povrch	Neošetřený
Barva	Světle šedá
Kód RAL	7035

Bezpečnost

Stupeň krytí IP	IP00
Mechanická odolnost IK	IK07

Konektivita

Druh montáže	Přípevnění pomocí zacvakávacího mechanismu
--------------	--

Udržitelnost

Neobsahuje halogeny	Ano
V souladu se směrnicí RoHS	Ano

Ilustrace a výkresy

