



XVP222S



**Ladestation witty park 2 2x22kW Typ2S Wandmontage**

**Technische Eigenschaften**

**Leistung**

Leistung pro Ladepunkte	22 kW
Anschlussleistung	44 - 44 kW

**Frequenz**

Frequenz	50 - 60 Hz
----------	------------

**Spannungsversorgung**

Anzahl der Phasen für Einspeisung	3
-----------------------------------	---

**Elektrischer Strom**

Nennstrom	64 A
-----------	------

**Konnektivität**

Anzahl der Ladepunkte	2
-----------------------	---

**Funktionen**

Mit Lastmanagement	Nein
--------------------	------

**Ausstattung**

Anzahl der Steckdosen	0
Mit Leitungsschutzschalter	Ja
Notentriegelung bei Stromausfall	Ja

**Anschluss**

Anschluss-/Steckertyp	Typ 2
-----------------------	-------

**Abmessungen**

Abmessungen	680 x 320 mm
Höhe	680 mm
Breite	320 mm
Tiefe	220 mm

**Installation, Montage**

Montage auf	Wandbefestigung
-------------	-----------------

**Sicherheit**

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP55
Stoßfestigkeit IK	IK10

**Einsatzbedingungen**

Betriebstemperatur	-25 - 50 °C
--------------------	-------------

**Spannung**

Nennspannung	230 - 400 V
--------------	-------------

**Werkstoff**

Werkstoff	Stahl Aluminium
-----------	--------------------

**Nachhaltigkeit**

Halogenfrei	Ja
REACH-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja