



XVP222S



**Borne de recharge witty park 2 2x22 kW T2S**

**Caractéristiques techniques**

**Puissance**

Puissance max. par point de chargement	22 kW
Puissance raccordée	44 - 44 kW

**Fréquence**

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

**Alimentation électrique**

Nombre de phases pour l'alimentation d'énergie	3
--	---

**Courant électrique**

Courant assigné nominal	64 A
-------------------------	------

**Connectivité**

Quantité des points de chargement	2
-----------------------------------	---

**Fonctions**

Avec gestion de charge	No
------------------------	----

**Equipement**

Nombre de prises domestiques	0
Avec disjoncteur de protection	Oui
Avec déclenchement d'urgence en cas de coupure de courant	Oui

**Raccordement**

Type de connection / prise	Typ 2
----------------------------	-------

**Dimensions**

Dimensions	680 x 320 mm
Hauteur	680 mm
Largeur	320 mm
Profondeur	220 mm

**Installation, montage**

Montage sur	Montage mural
-------------	---------------

**Sécurité**

Indice de protection IP	IP55
Résistance aux chocs IK	IK10

**Conditions d'utilisation**

Température de service	-25 - 50 °C
------------------------	-------------

**Tension**

Tension nominale	230 - 400 V
------------------	-------------

**Matières**

Matière	Acier Aluminium
---------	--------------------

**Durabilité**

Sans halogène	Oui
Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui