



XVP222S



witty park 2 laadstation t/m 22 kW T2S, wand

**Technische karakteristieken**

**Vermogen**

Vermogen per laadpunt	22 kW
Aansluitvermogen	44 - 44 kW

**Frequentie**

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

**Stroomvoorziening**

Aantal fases voor voeding	3
---------------------------	---

**Elektrische Stroom**

Nominale stroom	64 A
-----------------	------

**Connectiviteit**

Aantal oplaadpunten	2
---------------------	---

**Functies**

Met loadmanagement	Nee
--------------------	-----

**Uitrusting**

Aantal stopcontacten	0
Met beveiligingsschakelaar	Ja
Met ontgrendelfunctie bij stroomuitval	Ja

**Aansluiting**

Type connector/stekker	Type 2
------------------------	--------

**Afmetingen**

Afmetingen	680 x 320 mm
Hoogte	680 mm
Breedte	320 mm
Diepte	220 mm

**Installatie, montage**

Gemonteerd op	Wandmontage
---------------	-------------

**Veiligheid**

Beschermingsgraad IP	IP55
Slagvastheid IK	IK10

**Gebruiksvoorwaarden**

Bedrijfstemperatuur	-25 - 50 °C
---------------------	-------------

**Spanning**

Nominale spanning	230 - 400 V
-------------------	-------------

**Materiaal**

Materiaal	Staal Aluminium
-----------	--------------------

**Duurzaamheid**

Halogeenvrij	Ja
REACH conform	Ja
RoHS conform	Ja