



WLN5034BG

**Fußbodentemperaturregler m. Schließer, Wippschalter, R.classic schwarz, glänzend**

**Technische Eigenschaften**

**Architektur**

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Steuer-/Bedienelement | Drehknopf |
|-----------------------|-----------|

**Elektrischer Strom**

|                  |      |
|------------------|------|
| Nennstrom        | 16 A |
| Max. Schaltstrom | 16 A |

**Spannung**

|              |             |
|--------------|-------------|
| Nennspannung | 230 - 230 V |
|--------------|-------------|

**Spannungsversorgung**

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Versorgungsspannung | 230 V AC |
|---------------------|----------|

**Frequenz**

|          |            |
|----------|------------|
| Frequenz | 50 - 50 Hz |
|----------|------------|

**Einstellungen**

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| Sollwert Komforttemperatur | 10 - 50 °C |
|----------------------------|------------|

**Werkstoff**

|            |                      |
|------------|----------------------|
| Farbe      | Schwarz              |
| RAL Nummer | 9005                 |
| Glanzgrad  | Glänzend             |
| Werkstoff  | Metall<br>Kunststoff |

**Abmessungen**

|        |          |
|--------|----------|
| Höhe   | 71 mm    |
| Breite | 71 mm    |
| Tiefe  | 50,20 mm |

**Bildschirm**

|             |      |
|-------------|------|
| Mit Display | Nein |
|-------------|------|

**Ausstattung**

|                                 |                          |
|---------------------------------|--------------------------|
| Schalt-Temperaturdifferenz      | 1 K                      |
| Ausführung Raumtemperaturregler | Fußbodentemperaturregler |
| Fühlerart                       | Fußbodenfühler           |

**Sicherheit**

|                                |      |
|--------------------------------|------|
| IP-Klasse (Ingress Protection) | IP20 |
|--------------------------------|------|

**Anschluss**

|            |     |
|------------|-----|
| Kontaktart | 1NO |
|------------|-----|

**Kompatibilität**

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Art der HLK-Steuerung | Heizung |
|-----------------------|---------|

**Einsatzbedingungen**

|                        |        |
|------------------------|--------|
| Energieeffizienzklasse | I (1%) |
|------------------------|--------|

**Texte**

|                        |                                            |
|------------------------|--------------------------------------------|
| Montageart             | Ohne Spreizkrallen                         |
| Anschlussart           | Mit Schraubklemmen                         |
| Thermische Rückführung | Mit thermischer Rückführung                |
| Aufdruck               | Mit Aufdruck                               |
| Anschluss              | Mit separatem Anschluss für Nachtabsenkung |
| Zentralstücke          | Mit Zentralstück Ø 58 mm                   |

**Nachhaltigkeit**

|                |    |
|----------------|----|
| RECh-SVHC frei | Ja |
|----------------|----|