



WLN5034BG

Fußbodentemperaturregler m. Schließer,Wippschalter, R.classic schwarz,glänzend

Technische Eigenschaften

Architektur

| | |
|-----------------------|-----------|
| Steuer-/Bedienelement | Drehknopf |
|-----------------------|-----------|

Elektrischer Strom

| | |
|------------------|------|
| Nennstrom | 16 A |
| Max. Schaltstrom | 16 A |

Spannung

| | |
|--------------|-------------|
| Nennspannung | 230 - 230 V |
|--------------|-------------|

Spannungsversorgung

| | |
|---------------------|----------|
| Versorgungsspannung | 230 V AC |
|---------------------|----------|

Frequenz

| | |
|----------|------------|
| Frequenz | 50 - 50 Hz |
|----------|------------|

Einstellungen

| | |
|----------------------------|------------|
| Sollwert Komforttemperatur | 10 - 50 °C |
|----------------------------|------------|

Werkstoff

| | |
|------------|----------------------|
| Farbe | Schwarz |
| RAL Nummer | 9005 |
| Glanzgrad | Glänzend |
| Werkstoff | Metall Kunststoff |
| Oberfläche | Unbehandelt |

Abmessungen

| | |
|--------|----------|
| Höhe | 71 mm |
| Breite | 71 mm |
| Tiefe | 50,20 mm |

Bildschirm

| | |
|-------------|------|
| Mit Display | Nein |
|-------------|------|

Ausstattung

| | |
|---------------------------------|--------------------------|
| Schalt-Temperaturdifferenz | 1 K |
| Ausführung Raumtemperaturregler | Fußbodentemperaturregler |
| Fühlerart | Fußbodenfühler |

Sicherheit

| | |
|--------------------------------|------|
| IP-Klasse (Ingress Protection) | IP20 |
|--------------------------------|------|

Anschluss

| | |
|------------|-----|
| Kontaktart | 1NO |
|------------|-----|

Kompatibilität

| | |
|-----------------------|---------|
| Art der HLK-Steuerung | Heizung |
|-----------------------|---------|

Einsatzbedingungen

| | |
|------------------------|--------|
| Energieeffizienzklasse | I (1%) |
|------------------------|--------|

Texte

| | |
|------------------------|--|
| Montageart | Ohne Spreizkrallen |
| Anschlussart | Mit Schraubklemmen |
| Thermische Rückführung | Mit thermischer Rückführung |
| Aufdruck | Mit Aufdruck |
| Anschluss | Mit separatem Anschluss für Nachtabsenkung |
| Zentralstücke | Mit Zentralstück Ø 58 mm |

Nachhaltigkeit

| | |
|-----------------|----|
| REACH-SVHC frei | Ja |
| RoHS-konform | Ja |