




WLN5026BG

## Temperaturregler mit Wechsler und Serie R.classic schwarz, glänzend

### Technische Eigenschaften

#### Architektur

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Steuer-/Bedienelement | Drehknopf |
|-----------------------|-----------|

#### Elektrischer Strom

|                  |      |
|------------------|------|
| Nennstrom        | 5 A  |
| Max. Schaltstrom | 10 A |

#### Spannung

|              |           |
|--------------|-----------|
| Nennspannung | 230-230 V |
|--------------|-----------|

#### Spannungsversorgung

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Versorgungsspannung | 230 V AC |
|---------------------|----------|

#### Frequenz

|          |            |
|----------|------------|
| Frequenz | 50 - 60 Hz |
|----------|------------|

#### Einstellungen

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Sollwert Komforttemperatur | 5 - 30 °C |
|----------------------------|-----------|

#### Werkstoff

|            |                      |
|------------|----------------------|
| Farbe      | Schwarz              |
| RAL Nummer | 9005                 |
| Glanzgrad  | Glänzend             |
| Werkstoff  | Metall<br>Kunststoff |

#### Abmessungen

|        |       |
|--------|-------|
| Höhe   | 71 mm |
| Breite | 71 mm |
| Tiefe  | 50 mm |

#### Bildschirm

|             |      |
|-------------|------|
| Mit Display | Nein |
|-------------|------|

#### Ausstattung

|                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| Schalt-Temperaturdifferenz      | 0,50 K               |
| Ausführung Raumtemperaturregler | Raumtemperaturregler |
| Fühlerart                       | Bimetall             |
| Mit Heizung                     | Ja                   |

#### Sicherheit

|                                |      |
|--------------------------------|------|
| IP-Klasse (Ingress Protection) | IP20 |
|--------------------------------|------|

#### Anschluss

|            |             |
|------------|-------------|
| Kontaktart | 1x Wechsler |
|------------|-------------|

#### Kompatibilität

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Art der HLK-Steuerung | Heizung<br>Kühlung |
|-----------------------|--------------------|

#### Einsatzbedingungen

|                        |        |
|------------------------|--------|
| Energieeffizienzklasse | I (1%) |
|------------------------|--------|

#### Texte

|                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| Montageart             | Ohne Spreizkrallen          |
| Anschlussart           | Mit Schraubklemmen          |
| Thermische Rückführung | Mit thermischer Rückführung |
| Aufdruck               | Mit Aufdruck                |
| Zentralstücke          | Mit Zentralstück Ø 58 mm    |

**Nachhaltigkeit**

REACH-SVHC frei

Ja