



WLN5046WG

Termostato, cont. NA, + Pezzo c.le, crono, R.cl, 1930, bianco polare

Caratteristiche tecniche

Installazione, montaggio

Montaggio su Montaggio a incasso

Impostazioni

Setpoint temperatura di confort 5 - 30 °C

Serie

Altezza 71 mm

Larghezza 71 mm

Profondità 46 mm

Alimentazione

Tensione di rete 230 V AC

Condizioni di impiego

Tensione nominale 230 - 230 V

Corrente

Max. corrente di commutazione 10 A

Materiali

Colore Bianco polare

Potenza

Consumo di corrente in modalità stand-by 1,20 W

Condizioni d'uso

Classe di efficienza energetica IV (2%)

Sostenibilità

Conformità REACH - SVHC free Sì

Conformità ROHS Sì