



WLN5046WG

**Temperaturregler zeitgesteuert, 1930, R.cl, polarweiß glänzend**

**Technische Eigenschaften**

**Installation, Montage**

Montage auf Unterputz

**Einstellungen**

Sollwert Komforttemperatur 5 - 30 °C

**Abmessungen**

Höhe 71 mm

Breite 71 mm

Tiefe 46 mm

**Spannungsversorgung**

Versorgungsspannung 230 V AC

**Spannung**

Nennspannung 230 - 230 V

**Elektrischer Strom**

Max. Schaltstrom 10 A

**Werkstoff**

Farbe Polarweiß

**Leistung**

Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (solstandby) 1,20 W

**Einsatzbedingungen**

Energieeffizienzklasse IV (2%)

**Ausstattung**

Schalt-Temperaturdifferenz 0,50 K

Fühlerart Fühlerwiderstand

Ausführung Bedientableau LCD

Sommer-/Winterzeitumstellung Ja

**Funktionen**

Mit Frostschutzfunktion Ja

**Bildschirm**

Anzeige der Ist-Temperatur Ja

**Nachhaltigkeit**

REACH-SVHC frei Ja

RoHS-konform Ja