



WLN5046WG

Características técnicas

Instalação, montagem

Montagem	Encastrar
----------	-----------

Modo de configuração

Temperatura pré-regulada conforto	5 - 30 °C
-----------------------------------	-----------

Dimensões

Altura	71 mm
Largura	71 mm
Profundidade	46 mm

Alimentação

Tensão de alimentação	230 V CA
-----------------------	----------

Tensão

Tensão nominal	230 - 230 V
----------------	-------------

Corrente elétrica

Corrente máx. de comutação	10 A
----------------------------	------

Materiais

Cor	Branco
-----	--------

Potência

Consumo de energia em standby (solstandby)	1,20 W
--	--------

Condições de utilização

Classe de eficiência energética	IV (2%)
---------------------------------	---------

Equipamento

Diferença de temperatura de comutação	0,50 K
Tipo de sonda	Sensor com resistência
Tipo de visor	LCD
Mudança de verão/inverno	Sim

Funções

Com função de proteção contra gelo	Sim
------------------------------------	-----

Ecrã

Com indicação da temperatura ambiente	Sim
---------------------------------------	-----

Sustentabilidade

REACH - livre de SVHC	Sim
Conformidade RoHs	Sim