



WLN5046BG

Temperaturregler zeitgesteuert, 1930, R.cl, schwarz glänzend

Technische Eigenschaften

Installation, Montage

Montage auf Unterputz

Einstellungen

Sollwert Komforttemperatur 5 - 30 °C

Abmessungen

Höhe 71 mm

Breite 71 mm

Tiefe 46 mm

Spannungsversorgung

Versorgungsspannung 230 V AC

Spannung

Nennspannung 230 - 230 V

Elektrischer Strom

Max. Schaltstrom 10 A

Werkstoff

Farbe Schwarz

Leistung

Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (solstandby) 1,20 W

Einsatzbedingungen

Energieeffizienzklasse IV (2%)

Nachhaltigkeit

REACH-SVHC frei Ja

RoHS-konform Ja