



WLN5046BG

Termostato, cont. NA, con Pezzo c.le, crono, R.cl, 1930, nero

### Caratteristiche tecniche

#### Installazione, montaggio

Montaggio su Montaggio a incasso

#### Impostazioni

Setpoint temperatura di confort 5 - 30 °C

#### Serie

Altezza 71 mm

Larghezza 71 mm

Profondità 46 mm

#### Alimentazione

Tensione di rete 230 V AC

#### Condizioni di impiego

Tensione nominale 230 - 230 V

#### Corrente

Max. corrente di commutazione 10 A

#### Materiali

Colore Nero

#### Potenza

Consumo di corrente in modalità stand-by 1,20 W

#### Condizioni d'uso

Classe di efficienza energetica IV (2%)

#### Sostenibilità

Conformità REACH - SVHC free Sì

Conformità ROHS Sì