



COL40110SET19016

**Colonna SET1 400mm blanc signalisation**

**Caractéristiques techniques**

**Dimensions**

|                            |                             |
|----------------------------|-----------------------------|
| Hauteur                    | 40 mm                       |
| Largeur                    | 110 mm                      |
| Longueur                   | 400 mm                      |
| Section intérieure / utile | 3115 - 3115 mm <sup>2</sup> |

**Capacité**

|   |    |
|---|----|
| Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, sans dispositifs) | 16 |
|---|----|

**Matière**

|            |                     |
|------------|---------------------|
| Matériau   | PC-ABS              |
| Traitement | Non traité          |
| Code RAL   | 9016                |
| Couleur    | Blanc signalisation |

**Sécurité**

|                           |      |
|---------------------------|------|
| Résistance aux chocs IK   | IK07 |
| Classe de protection (IP) | IP40 |

**Normes**

|  |     |
|--|-----|
| Convient pour l'intégrité fonctionnelle selon DIN4102-12 | Non |
|--|-----|

**Conditions d'utilisation**

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Température de service | 15 - 60 °C |
|------------------------|------------|

**Connectivité**

|                                   |                               |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| Accessoires d'alignement goulotte | Profilé pré-équipé d'éclisses |
|-----------------------------------|-------------------------------|

**Equipement**

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| Nombre de cloisons            | 0   |
| Nombre de cloisons clipsables | 3   |
| Agrafe incluse                | Oui |
| Avec film de protection       | Non |

**Durabilité**

|                 |     |
|-----------------|-----|
| REACH-sans SVHC | Oui |
|-----------------|-----|