



COL40110SET19016

**Colonna SET1 400mm blanc signalisation**

**Caractéristiques techniques**

**Dimensions**

Hauteur	40 mm
Largeur	110 mm
Longueur	400 mm
Largeur du couvercle	110 mm

**Plastron, porte**

Nombre de couvercles	1
----------------------	---

**Dimensions**

Section intérieure / utile	3115 - 3115 mm <sup>2</sup>
----------------------------	-----------------------------

**Capacité**

Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, sans dispositifs)	16
---	----

**Matières**

Matière	PC-ABS
Traitement	Non traité
Code RAL	9016
Couleur	Blanc signalisation

**Sécurité**

Résistance aux chocs IK	IK07
Indice de protection IP	IP40

**Normes**

Convient pour l'intégrité fonctionnelle selon DIN4102-12	No
--	----

**Conditions d'utilisation**

Température de service	15 - 60 °C
------------------------	------------

**Connectivité**

Accessoires d'alignement goulotte	Profilé pré-équipé d'éclisses
-----------------------------------	-------------------------------

**Equipement**

Nombre de cloisons	0
Nombre de compartiments	1-1
Nombre de cloisons clipsables	3
Éclisses incluses	Oui
Avec film de protection	No

**Installation, montage**

Perforation de socle	Oui
----------------------	-----

**Durabilité**

Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui