



COL40110SET19016

**Colonna, compleet 40 cm, verkeerswit**

**Technische karakteristieken**

**Afmetingen**

|               |        |
|---------------|--------|
| Hoogte        | 40 mm  |
| Breedte       | 110 mm |
| Lengte        | 400 mm |
| Dekselbreedte | 110 mm |

**Deksel, deur**

|                |   |
|----------------|---|
| Aantal deksels | 1 |
|----------------|---|

**Afmetingen**

|                 |                             |
|-----------------|-----------------------------|
| Binnendoorsnede | 3115 - 3115 mm <sup>2</sup> |
|-----------------|-----------------------------|

**Capaciteit**

|  |    |
|--|----|
| Max. aantal kabels (Ø 11 mm, 50% gevuld, zonder apparaten) | 16 |
|--|----|

**Materiaal**

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| Materiaal              | PC-ABS      |
| Oppervlaktebehandeling | Onbehandeld |
| RAL-kleur              | 9016        |
| Kleur                  | Verkeerswit |

**Veiligheid**

|                      |      |
|----------------------|------|
| Slagvastheid IK      | IK07 |
| Beschermingsgraad IP | IP40 |

**Normen**

|  |     |
|--|-----|
| Geschikt voor functiebehoud volgens DIN4102-12 | Nee |
|--|-----|

**Gebruiksvoorwaarden**

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Bedrijfstemperatuur | 15 - 60 °C |
|---------------------|------------|

**Connectiviteit**

|                     |                                |
|---------------------|--------------------------------|
| Kabelgootverbinding | Voorgemonteerd met koppelingen |
|---------------------|--------------------------------|

**Uitrusting**

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| Aantal scheidingswanden | 0   |
| Aantal compartimenten   | 1-1 |
| Aantal scheidingswanden | 3   |
| Met kabelhouders        | Ja  |
| Met beschermfolie       | Nee |

**Installatie, montage**

|                 |    |
|-----------------|----|
| Bodemperforatie | Ja |
|-----------------|----|

**Duurzaamheid**

|               |    |
|---------------|----|
| REACH conform | Ja |
| RoHS conform  | Ja |